

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Fumée & poussière](#)
- [Saisie](#)
- [Tables de travail](#)
- [Schweiss- und Schleiftische](#)

Table de soudage et meulage 1350 Nederman

Débit d'air 2000-3000m³/h

 [Table de soudage et meulage 1350 Nederman](#)





Table de soudage et meulage 1350 Nederman

Débit d'air 2000-3000m3/h

[Télécharger le PDF](#)

- Beratung
- Offerte
- Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Table de soudage et meulage 1350 Nederman interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Table de soudage et meulage 1350 Nederman

Frima

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Table de soudage et meulage 1350 Nederman interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Table de soudage et meulage 1350 Nederman

Frima

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Table de soudage et meulage 1350 Nederman interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Table de soudage et meulage 1350 Nederman

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone



Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article NE500233

[Description](#) [Technische Angaben](#) [Spécifications](#)

Description

Aspiration de fumées et de poussières

La table de soudage et de ponçage à usage industriel pour l'aspiration des fumées et des poussières issues des processus de soudage et de ponçage. La table ne convient pas pour l'oxycoupage ou le découpage au plasma. Un support pour la torche de soudage est prévu sur la table.

La zone de collecte des poussières se trouve à la base de la table, avec un tiroir pour faciliter le vidage. Le raccordement du tuyau d'aspiration se trouve en haut de la superstructure. Il est recommandé de placer un appareil de filtration entre la table et le ventilateur.

Caractéristiques du produit :

- installation facile
- Construction stable et éprouvée dans l'industrie
- Possibilités de montage flexibles

Technische Angaben

Bac à poussière	acier revêtu par poudre
Boîtier	acier revêtu par poudre .
Grille	acier
Tubulure de raccordement côté gaz brut	
Position du manchon de raccordement en haut	
diamètre nominal	250 mm
Débit d'air	0m3/h
Certificats	CE
Couleur du boîtier	RAL 5009
Poids	260kg
Charge max. répartie sur la table	500kg
Perte de pression statique	0Pa

Réservoir à poussière 68l

Spécifications

Diamètre nominal (mm) 250

Position de la tubulure de raccordement en haut

Débit volumétrique (m³/h) 0

Perte de pression statique (Pa) 0

Poids (kg) 260

Volume du bac à poussière (l) 68

Niveau de pression sonore (dB) 0

Niveau de puissance acoustique L_{WA} 0

Installation Dans le bâtiment

Matériau Tôle

Couleur bleu

Charge max. répartie sur la table 500

Grille Stahl

Niveau de pression acoustique -999

Charge max. répartie sur la table 500

Niveau de puissance acoustique L_{WA} -999

Perte de pression statique 280

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40

F 056 464 60 41

info@ksu-ut.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr

Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

Vous êtes sûr de vous?

Non

Oui